

# BPK-SNAP | Piastre di chiusura per listelli KEL-SNAP

e piastre ad innesto per fondo quadro KDR-ESR



IP54

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Per chiudere l'apertura dei [sistemi KEL-SNAP](#) sono disponibili le piastre cieche BPK-SNAP.

E' consigliabile la chiusura del KEL-SNAP ad esempio durante le fasi di trasporto per evitare l'ingresso della polvere o di altri

contaminanti fino a quando il listello KEL non viene montato.

La piastra BPK-SNAP viene fissata a scatto sul supporto KEL-SNAP senza l'ausilio di utensili. Anche la rimozione avviene senza attrezzi.


Le piastre di chiusura BPK-SNAP 16 e BPK-SNAP 24 sono utilizzate per chiudere le aperture dei supporti a scatto KEL-SNAP oppure per le aperture non utilizzate delle [basi KDR-ESR](#).

## Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Poliamide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 80 C°
Proprietà	senza siliceni, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Ad innesto con KEL-SNAP

## Vantaggi e benefici

## Tipi di prodotto



Codice	<b>42017</b>
EAN	<b>4251269307</b>
	<b>492</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>
Larghezza	<b>58 mm</b>
Altezza	<b>17 mm</b>
Adatto a passacavi:	<b>KEL-SNAP 24, KEL-SNAP-S 24, KDR-ESR</b>



Codice **42008**  
EAN **4251269321**  
**511**  
Unità di imballaggio **10**  
Lunghezza **147 mm**  
Larghezza **83 mm**  
Altezza **17 mm**  
Adatto a **KEL-SNAP**  
passacavi: **24-E**



Codice **42007**  
EAN **4251269307**  
**386**  
Unità di imballaggio **10**  
Lunghezza **120 mm**  
Larghezza **58 mm**  
Altezza **17 mm**  
Adatto a **KEL-SNAP**  
passacavi: **16, KEL-SNAP-S 16, KDR-ESR**

Codice **42004**  
EAN **4251269307**  
**379**  
Unità di  
imballaggio **10**  
Lunghezza **98 mm**  
Larghezza **58 mm**  
Altezza **17 mm**  
Adatto a **KEL-SNAP**  
passacavi: **10, KEL-**  
**SNAP-S 10**



Codice **42003**  
EAN **4251269307**  
**362**  
Unità di  
imballaggio **10**  
Lunghezza **73 mm**  
Larghezza **58 mm**  
Altezza **17 mm**  
Adatto a **KEL-SNAP-B,**  
passacavi: **KEL-SNAP-S-**  
**B**

